

# NOVATECH

RK.ETP082x100-Ø47x12

EAN 4031582369557



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	800 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

## ROUE

Matériau du corps	Indéfini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	82 mm
Largeur du Bandage	100 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Diamètre Roulements à billes	47 mm
Largeur Roulements à billes	12 mm

# NOVATECH

RK.ETP082x100-Ø47x12

EAN 4031582369557



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

