

# INTEGRAL

2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582411812



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Integral                                                 |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi                |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 150 kg                                                   |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                                       |
| Nerūsējošais                         | Nē                                                       |
| Statiskā kravnesība                  | 450 kg                                                   |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -25 °C                                                   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                                                    |
| Kopējais augstums                    | 183 mm                                                   |
| Kopējais platums                     | 62 mm                                                    |
| Kopējais svars                       | 1,01 kg                                                  |
| Sertifikācija                        | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Mājojļa materiāls   | Tērauda loksne, vidēja    |
| Dakšas forma        | Slēgts                    |
| Grozāmais gultnis   | Precīzijas lodīšu gultnis |
| Krāsa               | Pelēki balts (RAL9002)    |
| Ofsets              | 40 mm                     |
| Pagrieziena rādiuss | 115 mm                    |
| Grozāms savienojums | 230 mm                    |
| Kupola diametrs     | 62 mm                     |

## RITENIS

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                                   |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts                       |
| Gūtnis                 | Cuscinetto a sfera di precisione, Sigillato |
| Protektors krāsa       | Pelēks šiferis (RAL7015)                    |
| Ritenis krāsa          | Pelēks šiferis (RAL7015)                    |
| Izplešanās armatūra    | Integrēts vītņu aizsargs                    |
| Diametrs               | 150 mm                                      |
| Protektora platums     | 32 mm                                       |
| Korpusa platums        | 32 mm                                       |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                                 |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D                                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids                | Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem                                                      |
| Skrūves diametrs                  | 28 mm                                                                                           |
| Skrūves garums                    | 96 mm                                                                                           |
| Skrūve vītnes pozīcija            | 19 mm                                                                                           |
| Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 4                                                                                               |
| Ieteikums                         | Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. |

«iF  
Design»  
balva«Red  
Dot»  
dizaina  
balva

# INTEGRAL

2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582411812

Pasūtījuma numurs 00035716

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

