

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Acciaio, ferro
Materiale del battistrada	Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Cuscinetto	Foro, non lavorato
Colore Ruota	Nero (simile a RAL9005)
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	75 mm
Asse diametro del foro	100 mm
Lunghezza mozzo	75 mm
Larghezza corpo	75 mm
Durezza del Battistrada (A)	68 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ● ●
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	600 kg
Portata a 6 km/h	500 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Peso complessivo	2,31 kg

ELASTECH


EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Numero d'ordine 00830872
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4034582318383

Numero d'ordine 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.