

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø10 HL74 4PLY WITH AXLE

EAN 4031582438215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Pneumatique, profil pavé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	100 mm
Diamètre de l'alésage	10 mm
Longueur de moyeu	74 mm
Dureté du bandage (A)	55 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech air
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg
Poids	2,665 kg

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø10 HL74 4PLY WITH AXLE

EAN 4031582438215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

