

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø10 HL74 4PLY WITH AXLE

EAN 4031582438215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue | Tôle d'acier |
| | souple |
| Bandage | Pneumatique, profil pavé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 400 mm |
| Largeur du bandage | 100 mm |
| Diamètre de l'alésage | 10 mm |
| Longueur de moyeu | 74 mm |
| Dureté du bandage (A) | 55 Shore A |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Nom du produit | Puretech air |
| Type | Roue |
| Capacité de charge à 3 km/h | 200 kg |
| Capacité de charge statique | 400 kg |
| Poids | 2,665 kg |

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø10 HL74 4PLY WITH AXLE

EAN 4031582438215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

