

## KAPPA LOAD

9658FTP200P64 CL97

EAN 4031582316230



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Kappa load                         |
| Typ                            | Kółko stałe                        |
| Standardowy                    | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
| Nośność przy 4 km/h            | 1680 kg                            |
| Nośność przy 6 km/h            | 1400 kg                            |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                |
| Nierdzewne                     | Nie                                |
| Nośność statyczne              | 2800 kg                            |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                             |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                              |
| Wysokość całkowita             | 255 mm                             |
| Szerokość całkowita            | 140 mm                             |
| Waga całkowita                 | 11,12 kg                           |

## OBUDOWA

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Materiał obudowy   | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie |
| Kształt Widelec    | Poszerzane, Wzmacniane          |
| Kolor              | Zynk-żelazo (przezroczysty)     |
| Lubrication nipple | 1                               |
| Średnica kopuły    | 130 mm                          |

## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Żeliwo                         |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane           |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne     |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło           | Żółty miód (RAL1005)           |
| Ostony gwintu        | Z osłoną gwintu                |
| Średnica             | 200 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 80 mm                          |
| Szerokość korpusu    | 80 mm                          |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                     |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                     |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 175 mm             |
| Szerokość płytki                       | 140 mm             |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 105 mm             |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 140 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 15 mm              |

# KAPPA LOAD

9658FTP200P64 CL97

EAN 4031582316230



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Rysunki produktu

