

# ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ○ ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha stainless                   |
| Type                            | Roulette fixe                     |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 125 kg                            |
| Conducteur électrique           | Non                               |
| Inoxydable                      | Oui                               |
| Statique Capacité de charge     | 250 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 250 °C                            |
| Hauteur                         | 128 mm                            |
| Largeur totale                  | 85 mm                             |
| Poids global                    | 0.51 kg                           |

## CHAPE

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Matériau de la chape | Acier Inoxydable, lourd |
| Forme Chape          | Galbé                   |
| Couleur de la chape  | Acier Inoxydable        |

## ROUE

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Matériau du corps     | Thermoset Plastiques, résistant à la chaleur |
| Bandage               | Identique au corps de Roue                   |
| Roulement             | Douille de roulement sèche                   |
| Axe                   | Vissé avec écrou                             |
| Couleur Roue          | Noir                                         |
| Diamètre              | 100 mm                                       |
| Largeur du Bandage    | 35 mm                                        |
| Largeur du corps      | 35 mm                                        |
| Dureté du Bandage (D) | 90 Shore D                                   |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 100 mm               |
| Largeur de plaque                     | 85 mm                |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 77 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 60 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 77 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 80 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 9 mm                 |

# ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074

Numéro de commande 00035519

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

