

# LINEA

5940UAP100R05-28 RAL9002

EAN 4031582338775



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Linea                           |
| Type                         | Zwenkwiel                       |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 120 kg                          |
| Statisch Draagvermogen       | 240 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                           |
| Totale hoogte                | 120 mm                          |
| Totale breedte               | 82 mm                           |
| Totaal gewicht               | 0,827 kg                        |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager                         | Precisie kogellagers   |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes        |
| Diameter                      | 100 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 20 mm                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A             |

## VORK

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Materiaal       | Polyamide            |
| Vork Vorm       | Dubbele vorkwiel     |
| Zwenklager      | Precisie kogellagers |
| Kleur           | Grijs wit (RAL9002)  |
| Offset          | 32 mm                |
| Zwenk radius    | 90 mm                |
| Uitzwenking     | 180 mm               |
| Diameter koepel | 52 mm                |

## BEVESTIGING

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Type bevestiging | Vaste Stift, rond |
| Diameter Bout    | 28 mm             |
| Lengte Bout      | 40 mm             |

# LINEA

5940UAP100R05-28 RAL9002

EAN 4031582338775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

