



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

#### WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

#### PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nazwa produktu                 | Stylea                  |
| Typ                            | Kółko obrotowe          |
| Standardowy                    | EN12528 – Kółka meblowe |
| Nośność przy 3 km/h            | 50 kg                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                     |
| Nierdzewne                     | Nie                     |
| Nośność statyczne              | 100 kg                  |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                  |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                   |
| Wysokość całkowita             | 68 mm                   |
| Szerokość całkowita            | 43 mm                   |
| Waga całkowita                 | 0,12 kg                 |

#### OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy       | Poliamid                   |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło        |
| Łożysko obrotowe       | Trzpień , obrotowy         |
| Kolor                  | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Wysięg                 | 25 mm                      |
| Promień działania koła | 53 mm                      |
| Zasięg działania koła  | 106 mm                     |
| Średnica kopuły        | 27 mm                      |

#### KOŁO

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Materiał ciała      | Poliamid                                   |
| Materiał bieżni     | Identyczny z korpusem Koło                 |
| Łożysko             | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
| Oś                  | Nitowane                                   |
| Kolor Bieżni        | Czarny grafitowy (RAL9011)                 |
| Kolor Koło          | Czarny grafitowy (RAL9011)                 |
| Ostony gwintu       | Bez ostony gwintu                          |
| Średnica            | 65 mm                                      |
| Szerokość Bieżni    | 8 mm                                       |
| Średnica otworu Oś  | 0 mm                                       |
| Długość piasty      | 0 mm                                       |
| Szerokość korpusu   | 8 mm                                       |
| Twardość Bieżni (D) | 65 Shore D                                 |

#### MOCOWANIE

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Typ mocowania    | Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem |
| Średnica Trzpień | 11 mm                                           |
| Długość Trzpień  | 20 mm                                           |

# STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335682

Numer zamówienia 00078022  
**Product Drawings**



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

