INFORMACE O PRODUKTU

# LINEA

## 5947XSP125P30-11 9002/7015/7015 2.0

EAN 4031582350609



Obrázek se může lišit od původního produktu

### VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●●● |
| Hlučnost | ●●●○○ |
| Opotřebení | ●●●●○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●●○ |

### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Linea |
| Typ | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 130 kg |
| Elektrické vodivé | Ano |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 260 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 143 mm |
| Stavební výška | 82 mm |
| Celková hmotnost | 0,89 kg |

### UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Polyamid |
| Tvar Vidlice | Uchycení dvou Kolo |
| Otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva vidlice | Šedá bílá (RAL9002) |
| Vyosení | 40 mm |
| Poloměr otáčení | 52 mm |
| Průměr otáčení | 258 mm |

### KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Polyamid, elektricky vodivý |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Běhounu | břidlicově šedá (RAL7015) |
| Barva Kola | břidlicově šedá (RAL7015) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 125 mm |
| Šířka Běhoun | 20 mm |
| Průměr otvoru pro Šroub | 0 mm |
| Délka náboje | 0 mm |
| Šířka středu kola | 20 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Shore A |

### MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 11 mm |

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA

5947XSP125P30-11 9002/7015/7015 2.0

EAN 4031582350609

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Výkresy produktu



Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award