INFORMACE O PRODUKTU

# ALPHA

3477UOR200P63

EAN 4031582306194



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●○○ |
| Hlučnost | ●●●○○ |
| Opotřebení | ●●●●○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●○○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Alpha |
| Emise CO2 (rozsah 3) | 11.37 |
| Typ | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 350 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 700 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 240 mm |
| Stavební výška | 96 mm |
| Celková hmotnost | 2,73 kg |

## UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | dvouřadá kuličková dráha |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Vyosení | 55 mm |
| Poloměr otáčení | 96 mm |
| Průměr otáčení | 334 mm |

## KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Polyamid |
| Materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Valivé ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Kola | Přírodní bílá |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 200 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Šířka středu kola | 50 mm |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D |

## MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 137 mm |
| Šířka plotny | 105 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3477UOR200P63


EAN 4031582306194

Objednací číslo 00029853

**Výkresy produktu**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH