

## ALPHA

3472PVR160P63

EAN 4031582304916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ○ ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                                        |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage total antérieur |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention            |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 135 kg                                       |
| Capacité de charge statique     | 270 kg                                       |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                       |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                        |
| Hauteur                         | 200 mm                                       |
| Poids                           | 2,339 kg                                     |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène                   |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, noir |
| Roulement             | Roulements rouleaux             |
| Axe                   | axe de roue boulonné            |
| Pare-fils             | Sans pare-fils                  |
| Diamètre              | 160 mm                          |
| Largeur du bandage    | 40 mm                           |
| Dureté du bandage (A) | 85 Shore A                      |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, lourde     |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Déport                  | 55 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 135 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 270 mm                   |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 105 mm                |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm                |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ALPHA

3472PVR160P63

EAN 4031582304916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

