

DURATECH SILENT

UOT 100x36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió, damped
Roda de color	Blanc natural
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	36 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8,4 mm
Longitud del cub	45 mm
Corporació ample	36 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech silent
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	250 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	500 kg
Temperatura (mínim)	-30 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,3 kg

DURATECH SILENT

UOT 100x36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Número de comanda 00033627
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

