



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea
Capacité de charge à 3 km/h	130 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	260 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	148 mm
Largeur totale	82 mm

CHAPE

Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	129 mm
Diamètre d'encombrement	258 mm
Diamètre du dôme	52 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	20 mm

RACCORD

Longueur de la platine	77 mm
Largeur de la platine	67 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	56 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	61.5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	46.5 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	51.5 mm
Diamètre des trous de la platine	8.5 mm

LINEA

5941XSC125P50 RAL9002

EAN 4031582353266



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

