



A kép eltérhet az eredeti terméktől

#### TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ○ ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ● |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

#### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Kappa                       |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő           |
| Standard                          | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 1020 kg                     |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 850 kg                      |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 1700 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -30 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                       |
| Összsúly                          | 4,07 kg                     |
| Teljes szélesség                  | 110 mm                      |

#### VÁZ

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| A ház anyaga       | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz               |
| Villa alakja       | Széles, Megerősített                          |
| Forgócsapágó       | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Szín               | Kék passzívált                                |
| Ellensúlyoz        | 58 mm                                         |
| Körbeforgás        | 280 mm                                        |
| Lubrication nipple | 1                                             |
| Kupola átmérője    | 111 mm                                        |

#### KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid, nehéz            |
| Futófelület anyaga           | Kerékkel megegyező         |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó    |
| Tengely                      | Csavar anyával             |
| Kerék színe                  | Természetes fehér          |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 160 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                      |
| Test szélessége              | 50 mm                      |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D                 |

#### SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 135 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 110 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 75 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

