



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	188 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	150 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	钢板, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	36 mm
旋转半径	131 mm
转向干涉	262 mm

固定件

固定件类型	合成膨胀机, 方形
膨胀固定件 (最小)	36 mm
膨胀固定件 (最大)	40 mm
提示	请在订购时注明所需的试管内径。

AGILA

2477PJO150R47-36-40

EAN 4031582326642



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

