

# INTEGRAL

2040UAX200R05-28 9002 W

EAN 4031582300147

Numéro de commande 00000450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○   |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○   |
| Usure                     | ● ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Nom du produit                  | Integral                       |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 150 kg                         |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                         |
| Conducteur d'électricité        | no                             |
| Inoxydable                      | no                             |
| Capacité de charge statique     | 450 kg                         |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                         |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                          |
| Hauteur                         | 229 mm                         |
| Largeur totale                  | 70 mm                          |
| Poids                           | 1.55 kg                        |
| Certification                   | Testé et surveillé par TÜV Süd |

## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 60 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 160 mm |
| Diamètre d'encombrement | 320 mm |
| Diamètre du dôme        | 70 mm  |

## ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre                 | 200 mm |
| Largeur du bandage       | 35 mm  |
| Largeur du corps de roue | 35 mm  |

## RACCORD

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Diamètre du trou central    | 28 mm |
| Longueur de la vis          | 45 mm |
| Position de la tige filetée | 19 mm |
| Nombre de trous de fixation | 2     |



