ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

BASETECH

POR080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320763



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●●●
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Basetech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	125 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	250 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0.1 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Ролков лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	80 mm
Ширина на Резба	34 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	44.4 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POR080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320763

Номер на поръчката 00030950

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH