

AGILA

2477PJO075P30-11

EAN 4031582050363

Номер замовлення 00003358



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	75 kg
Статичний Вантажопідйомність	150 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	100 mm
Загальна ширина	43 mm
Загальна вага	0,267 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	75 mm
Протектор	25 mm
Ширина тіла	25 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	24 mm
Радіус повороту	80 mm
Поворотне з'єднання	160 mm
Діаметр ковпачка	43 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	11 mm
Підказка	Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.

AGILA

2477PJO075P30-11

EAN 4031582050363

Номер замовлення 00003358



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

