

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Номер на поръчката 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●○○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech heat
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	50 kg
Статичен Товароносимост	100 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	134 °C
Общо тегло	0,084 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Термопластична синтетика, Устойчивост на температура
Материал на резбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Суха носеща храст
Цвят на Колело	Черно
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	25 mm
Диаметър на отворите Ос	8 mm
Дължина на центъра	31,8 mm
Ширина на тялото	25 mm
Твърдост на Резба (D)	80 бряг D

ВИЛКА

Неръждаемост ✓

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Номер на поръчката 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

