

BASETECH

POR080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320763



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

| | |
|-------------------------|-------------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento | ● ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ● ● |
| Resistência à corrosão | ● ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Basetech |
| Tipo | Roda |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 125 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 250 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Peso geral | 0,1 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 80 mm |
| Largura do Piso | 34 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 12 mm |
| Comprimento do cubo | 44,4 mm |
| Dureza do Piso (D) | 65 Shore D |

BASETECH

POR080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320763

Número de encomenda 00030950
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

