

DURATECH

UOP125X40-Ø8 HL45

EAN 4031582442816



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespalles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8 mm
Longitud del cub	45 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	300 kg
Tracidad de carga estàtica	600 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,345 kg

DURATECH

UOP125X40-Ø8 HL45

EAN 4031582442816



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

