

GALEA

5070YGP125P60-90X70

EAN 4031582353402

Номер заказа 00074446



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Galea
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	✓
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	163 mm
Общий вес	0,415 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен, электропроводный
Материал протектора	Термопластичная резина, электропроводная
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	30 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Закртыо
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Офсет (Смещение)	40 mm
Радиус поворота	102,5 mm
Поворотное соединение	205 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	90 mm
Ширина пластины	70 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	60 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	70 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	50 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	55 mm
Диаметр отверстия пластины	8 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

GALEA

5070YGP125P60-90X70

EAN 4031582353402

Номер заказа 00074446



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

