

LINEA LIGHT

5925UOI035P41-38X38/10 LOW

EAN 4031582409871



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ● ● ○ ○

Ruido de movimiento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistencia a la corrosión ● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Linea light
Tipo de carcasa	Rueda giratoria con Freno de rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	50 kg
Capacidad de carga estática	100 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	48 mm
Ancho total	52 mm
Peso total	0,052 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	35 mm
Ancho de Banda de rodadura	11 mm

SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Desplazamiento	12 mm
Radio de giro	45 mm
Interferencia de giro	90 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa cuadrada
Longitud de la placa	38 mm
Anchura de la placa	38 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	27 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	27 mm
Diámetro del orificio de la placa	5 mm

Club Diseñador
DeutscherPremio
InterzumIF Premio
Diseño