

LINEA LIGHT

5925UOI035P41-38X38/10 LOW

EAN 4031582409871



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistencia a la corrosión ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del producto | Linea light |
| Tipo | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Estándar | EN12528 - Ruedas para muebles |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 50 kg |
| Capacidad de carga estática | 100 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 48 mm |
| Ancho total | 52 mm |
| Peso total | 0,052 kg |

ARO

| | |
|----------------------------------|--|
| Material del cuerpo | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete | Cojinete liso con Separador tubo separador |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 35 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 11 mm |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Material | Poliamida |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio | Vástago giratorio Espiga |
| Desplazamiento | 12 mm |
| Radio de giro | 45 mm |
| Interferencia de giro | 90 mm |

AJUSTE

| | |
|--|----------------|
| Tipo de ajuste | Placa cuadrada |
| Longitud de la placa | 38 mm |
| Anchura de la placa | 38 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 27 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 27 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 5 mm |



Club Diseñador
Deutscher



Premio
Interzum



IF Premio
Diseño