

# LUMINA

A520POI042L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317268



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	60 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	49 mm
Largeur totale	38 mm
Poids global	0.03 kg

## CHAPE

Matériau de la chape	Polypropylène
Forme Chape	Double Chape Roue, fermée, avec dôme
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Chrome
Déport	16 mm
Rayon d'encombrement	39 mm
Diamètre d'encombrement	78 mm

## ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Couleur du bandage de roue	Noir graphite (RAL9011)
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	42 mm
Largeur du Bandage	6 mm
Largeur du corps	6 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

## RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	8 mm

# LUMINA

A520POI042L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317268

Numéro de commande 00072826

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

