

ALPHA STAINLESS

8478U00125P62

EAN 4031582313406

Номер заказа 00035113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Название продукта | Alpha stainless |
| Тип | Фиксированное Колесная опора |
| Стандартный | EN12532 - Транспортное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 250 kg |
| Нержавеющая сталь | ✓ |
| Грузоподъемность статическая | 500 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 155 mm |
| Общая ширина | 85 mm |
| Общий вес | 0,599 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Натуральный белый |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 40 mm |
| Ширина тела | 40 mm |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|------------|----------------------------|
| Материал | Нержавеющая сталь, тяжелая |
| Форма Вилы | Широкая |
| Цвет | Нержавеющая сталь |

ФИТИНГ

| | |
|--|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 100 mm |
| Ширина пластины | 85 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 60 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 9 mm |

ALPHA STAINLESS

8478U00125P62

EAN 4031582313406
Номер заказа 00035113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

