

## KAPPA LOAD

9650FCP200P63 WT50

EAN 4031582451894



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja   | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturība | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Kappa load                               |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis               |
| Standarta                            | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 1440 kg                                  |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 1200 kg                                  |
| Statiskā kravnesība                  | 2880 kg                                  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                    |
| Kopējais augstums                    | 245 mm                                   |
| Kopējais svars                       | 7,3 kg                                   |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Liešana                          |
| Protektora materiāls   | Ultratech poliuretāns, liets     |
| Gultnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni         |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 200 mm                           |
| Protektora platums     | 50 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Materiāls           | Čuguns vai dzelzs kalums, smags                     |
| Dakšas forma        | Plašs, pastiprināts                                 |
| Grozāmais gultnis   | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
| Ofsets              | 59 mm                                               |
| Pagrieziena rādiuss | 159 mm                                              |
| Grozāms savienojums | 318 mm                                              |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 135 mm             |
| Plāksnes platums                       | 110 mm             |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 105 mm             |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# KAPPA LOAD

9650FCP200P63 WT50

EAN 4031582451894



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

