

DURATECH

TOP 085X100-Ø20 HL100

EAN 4031582331301

Номер на поръчката 00832618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●○○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	900 kg
Товароносимост при 6 км/ч	720 kg
Статичен Товароносимост	1800 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0,585 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	85 mm
Ширина на Резба	100 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	100 mm
Ширина на тялото	100 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6204

DURATECH

TOP 085X100-Ø20 HL100

EAN 4031582331301

Номер на поръчката 00832618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

