

NOVATECH

ETP 085x70-Ø20 HL62

EAN 4031582318753



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	560 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1,2 kg

ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	85 mm
Largeur du bandage	70 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	62 mm
Largeur du corps de roue	70 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6204

