

LUMINA

A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341249



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ	Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení
Nosnost 3 km/h	40 kg
Elektrické vodivé	Ano
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	61 mm
Stavební výška	55 mm
Celková hmotnost	0,1 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyprpylen
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva vidlice	Grafitově černá (RAL9011)
Vyosení	20 mm
Poloměr otáčení	38 mm
Průměr otáčení	104 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Běhounu	Grafitově černá (RAL9011)
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	8 mm
Průměr otvoru pro šroub	0 mm
Délka náboje	0 mm
Šířka středu kola	8 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm
Délka Přírubový čep	20 mm

LUMINA

A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341249

Objednáací číslo 00075213

Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

