

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Rendelési szám 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ○ ○ ○ ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ○ ○ ○ ○ ○

Kopás ○ ○ ○ ○ ○

Korrozióálló képesség ○ ○ ○ ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	101 mm
Teljes szélesség	61 mm
Összsúly	1,546 kg

## KERÉK

Csapágy	Megmunkálatlan kerékagy
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Test szélessége	30 mm

## VÁZ

Ellensúlyoz	30 mm
Körbeforgás	68 mm
Körbeforgás	136 mm
Kupola átmérője	58 mm

## SZERELVÉNY

Talplemez hossza	95 mm
Talplemez szélessége	64 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	78 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	45 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	78 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	72 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Rendelési szám 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

