DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Numéro de commande 00801260



ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Type de roulement	6306

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●○○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	2520 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	4200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	1.45 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Numéro de commande 00801260

Dessins du produit



DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Numéro de commande 00801260

