

# ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Rendelési szám 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Elastech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	500 kg
Statikus teherbírás	1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	2,306 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
	puha
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Csapágó	Furat, megmunkálás nélkül
Kerék színe	Mélyfekete (hasonló RAL9005)
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	75 mm
Tengely furat átmérője	100 mm
Kerékagy hossza	75 mm
Test szélessége	75 mm
A futófelület keménysége (A)	68 Shore A

## MŰSZAKI RAJZOK

