

LUMINA

AA20PJ050B10-11X22 TFR

EAN 4031582385823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Lumina
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	62,5 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0,1 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	10 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	49 mm
Diamètre d'encombrement	98 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige	11 mm