

AGILA

2477DYK075P30-11

EAN 4031582335019

Número de comanda 00004957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	55 kg
Tracidad de carga estàtica	110 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Alçada total	100 mm
Àmplia general	43 mm
Pes total	0,398 kg

RODA

Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, negre, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles cònic
Roda de color	Passivat blau
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
Corporació ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	24 mm
Scio de giro	80 mm
Sterferencia de giro	160 mm
Dome Dictel	43 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	11 mm
Col·lecció	Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.

AGILA

2477DYK075P30-11

EAN 4031582335019
Número de comanda 00004957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

