

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## SOPORTE

Color	Blanco
Desplazamiento	46 mm
Radio de giro	77.5 mm
Interferencia de giro	155 mm
Diámetro del domo	86 mm

## ARO

Cojinete	Rodamiento de rodillos, amortiguado
Color Aro	Negro
Diámetro	63 mm
Ancho de Banda de rodadura	30 mm
Anchura del cuerpo	30 mm

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a la corrosión	○ ○ ○ ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	550 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	550 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	102 mm
Ancho total	86 mm
Peso total	1.1 kg

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236

Número de pedido 00062142  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

