

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a la corrosión	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	550 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	550 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	102 mm
Ancho total	86 mm
Peso total	1.1 kg

SOPORTE

Color	Blanco
Desplazamiento	46 mm
Radio de giro	77.5 mm
Interferencia de giro	155 mm
Diámetro del domo	86 mm

ARO

Cojinete	Rodamiento de rodillos, amortiguado
Color Aro	Negro
Diámetro	63 mm
Ancho de Banda de rodadura	30 mm
Anchura del cuerpo	30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236

Número de pedido 00062142
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

