

MAXTECH

PNP 200x50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	75 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0.66 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Polyuréthane, Mousse
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Noir
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	70 Shore A

MAXTECH

PNP 200x50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657

Numéro de commande 00005570
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

