

LUMINA

A520PJ050L51-8 CHROME/9011/7042

EAN 4031582357653

Número de comanda 00074400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Lumina
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	40 kg
Tracidad de carga estàtica	80 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	56 mm
Àmplia general	54 mm
Pes total	0,065 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
El Banda de rodadura Color	Trànsit gris A (RAL7042)
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	10 mm
Corporació ample	10 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Polipropilè
Forquilla Forma	Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Desplaçament	20 mm
Scio de giro	52 mm
Sterferencia de giro	104 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	8 mm

LUMINA

A520PJI050L51-8 CHROME/9011/7042

EAN 4031582357653

Número de comanda 00074400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

