

## ZETA REVERSE

468BITP125P63

EAN 4031582398328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Име на продукта                    | Zeta reverse                                                            |
| Тип                                | Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване                                        |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 500 kg                                                                  |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 400 kg                                                                  |
| Електропроводим                    | Не                                                                      |
| Неръждаемост                       | Не                                                                      |
| Статичен Товароносимост            | 1000 kg                                                                 |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                                                                  |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                                                                   |
| Обща височина                      | 164 mm                                                                  |
| Обща ширина                        | 96 mm                                                                   |
| Общо тегло                         | 3.19 kg                                                                 |

## ВИЛКА

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Материал на корпуса         | Стоманен лист, много тежък                        |
| Форма Вилица                | Обхват Закалено                                   |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Цвят                        | Синьо покритие                                    |
| Изместване                  | 60 mm                                             |
| Радиус на завъртане         | 161 mm                                            |
| Интерференция при завъртане | 322 mm                                            |
| Диаметър на купол           | 96 mm                                             |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Алуминий                          |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, Пресовано             |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер             |
| Ос                    | Завинтен с гайка                  |
| Цвят на Колело        | Медено жълто (RAL1005)            |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 125 mm                            |
| Ширина на Резба       | 50 mm                             |
| Ширина на тялото      | 50 mm                             |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                      |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D                      |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 137 mm            |
| Ширина на плаката                         | 105 mm            |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 75 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 105 mm            |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

# ZETA REVERSE

468BITP125P63

EAN 4031582398328

Номер на поръчката 00860885  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

