



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Productnaam                  | Novatech |
| Type                         | Wiel     |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 600 kg   |
| Elektrisch geleidend         | Nee      |
| Roestvrij                    | Nee      |
| Statisch Draagvermogen       | 1200 kg  |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C   |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C    |

#### WIEL

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Wielkern materiaal            | Niet gedefinieerd    |
| Materiaal loopvlak            | Polypropyleen, zacht |
| Diameter                      | 82 mm                |
| Breedte Loopvlak              | 62 mm                |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A           |
| Diameter kogellager           | 47 mm                |
| Breedte Kogellager            | 13 mm                |

Product Drawings

