

STYLEA

5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404067



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Type	Zwenkwiel met wielrem
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	50 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	68 mm
Totale breedte	46 mm
Totaal gewicht	0,1 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Zwenk radius	67 mm
Uitzwenking	134 mm
Diameter koepel	23 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	13,9 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter	10 mm

STYLEA

5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404067



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

