

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Номер замовлення 00005568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Поліуретан, піноуретан
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Чорний
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	30 mm
Діаметр отвору Вісь	8 mm
Довжина хаба	44 mm
Ширина тіла	30 mm
Твердість Протектор (A)	70 Прибережна A

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Maxtech
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	100 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,4 kg

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Номер замовлення 00005568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

