

ALPHA

3470UOJ125P30-13

EAN 4031582381443



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Alpha |
| Tipo | Rodízio giratório |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 125 kg |
| Capacidade de carga estática | 250 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 155 mm |
| Peso geral | 0,994 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento |
| Eixo | Aparafusado com porca |
| Anti-fios | Com anti-fios |
| Diâmetro | 125 mm |
| Largura do Piso | 40 mm |
| Dureza do Piso (D) | 75 Shore D |

SUPORTE

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Material | Folha de aço, pesada |
| Em Forma de Garfo | Amplio |
| Rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Offset | 40 mm |
| Raio giratório | 102,5 mm |
| Interferência giratória | 205 mm |

ENCAIXE

| | |
|------------------|---------------|
| Tipo de fixação | Furo da rosca |
| Diâmetro do furo | 13 mm |

ALPHA

3470UOJ125P30-13

EAN 4031582381443



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

