

DURATECH

TOP 085X90-Ø20 HL90

EAN 4031582331240

Numer zamówienia 00832616



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

| | |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy | ● ● ○ ○ ○ |
| Odejście | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu | Duratech |
| Typ | Koło |
| Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
| Nośność przy 4 km/h | 800 kg |
| Nośność przy 6 km/h | 640 kg |
| Nośność statyczne | 1600 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -40 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| Waga całkowita | 0,575 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała | Poliamid, ciężki |
| Materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor Koło | Naturalna biel |
| Ośłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 85 mm |
| Szerokość Bieżnia | 90 mm |
| Średnica otworu Oś | 20 mm |
| Długość piasty | 90 mm |
| Szerokość korpusu | 90 mm |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D |
| Typ łożyska | 6204 |

DURATECH

TOP 085X90-Ø20 HL90

EAN 4031582331240

Numer zamówienia 00832616



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

