

GALEA

5071PJH100P30-12

EAN 4031582378801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nome do produto | Galea |
| Tipo | Rodízio giratório com travão direcional |
| Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Capacidade de carga estática | 200 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 139 mm |
| Largura geral | 66 mm |
| Peso geral | 0,455 kg |

RODA

Material do centro da roda Polipropileno

Material do piso da roda Borracha termoplástica

Rolamento Rolamento liso

Anti-fios Com anti-fios

Diâmetro 100 mm

Largura do Piso 30 mm

Dureza do Piso (A) 87 Shore A

SUPORTE

Material Poliamida

Em Forma de Garfo Fechado

Rolamento giratório Duas filas de esferas

Offset 40 mm

Raio giratório 128 mm

Interferência giratória 256 mm

Diâmetro do dome 59 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação Furo da rosca

Diâmetro do furo 12 mm

GALEA

5071PJH100P30-12

EAN 4031582378801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

