

# SOCKET

Kunststoff Hülse R40-22/11

EAN 4031582090192



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Termék neve           | Aljzat   |
| Ház típusa            | Tartozék |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 40 kg    |
| Elektromosan vezető   | Nem      |
| Rozsdamentes          | Nem      |
| Statikus teherbírás   | 80 kg    |
| Összsúly              | 0,01 kg  |

## SZERELVÉNY

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Szerelvény típusa | Szintetikus foglalat, négyzetes |
| Csavar átmérője   | 22 mm                           |

# SOCKET

Kunststoff Hülse R40-22/11

EAN 4031582090192

Rendelési szám 00009046  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



| Bezeichnung | A  | B    | C  |
|-------------|----|------|----|
| R40-16x16   | 16 | 20   | 36 |
| R40-17x17   | 17 | 19   | 36 |
| R40-18x18   | 18 | 20   | 36 |
| R40-21x21   | 21 | 23,5 | 36 |
| R40-22x22   | 22 | 24,5 | 36 |
| R40-23x23   | 23 | 25,5 | 36 |
| R40-26x26   | 26 | 30   | 36 |