

PURETECH

DIK 125X32-Ø8,1

EAN 4031582070163

Numéro de commande 00000162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulement à billes conique
Couleur Roue	Zingué bleu
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8 mm
Longueur de moyeu	36 mm
Largeur du corps	32 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Type	Roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids global	0,614 kg

PURETECH

DIK 125X32-Ø8,1

EAN 4031582070163

Numéro de commande 00000162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

