

NOVATECH


RK.ETP100X40-Ø47X14

EAN 4031582369588

Pasūtījuma numurs 00839713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	500 kg
Statiskā kravnesība	1000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C

RITENIS

Korpusa materiāls	Nedefinēts
Protektora materiāls	Polipropilēns, mīksts
Diametrs	100 mm
Protektora platums	40 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Gultņa diametrs	47 mm
Gultņa platums	14 mm

NOVATECH

RK.ETP100X40-Ø47X14

EAN 4031582369588

Pasūtījuma numurs 00839713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

